

**Seitenschneider, verchromt VDE-isoliert, ganze Länge: 180mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	725300 180
GTIN	4003773033813
Artikelklasse	73F

**Beschreibung****Ausführung:**

Schlanke Form mit induktiv gehärteten Schneiden (ca. 62 HRC).

Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

**Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Werkstoff:**

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

**Technische Beschreibung**

Schneidleistung harter Draht bis Ø	2,5 mm
ganze Länge	180 mm
Schneidleistung weicher Draht bis Ø	4 mm
Norm	DIN ISO 5749
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC)
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	verchromt

Hochleistungs Kraft-Seitenschneider	nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder	nein
Produktart	schneidende Zange