

Garant
Feinmechaniker-Seitenschneider, Normalform, SFW, ganze Länge: 130mm

Bestelldaten

Bestellnummer	725390 130
GTIN	4045197166371
Artikelklasse	71B

Beschreibung
Ausführung:

Schlanker Kopf, Schneiden induktiv gehärtet und präzise geschliffen; mit feiner Schneidfase. Schenkel mit Kunststoff-Griffhüllen und Öffnungsfeder.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Schneidfase: sehr feine Wate

Schneidleistung weicher Draht bis \varnothing : 0,4 - 1,5 mm

Schneidleistung mittelharter Draht bis \varnothing : 0,4 - 1 mm

Technische Beschreibung

Schneidleistung mittelharter Draht bis \varnothing	0,4 - 1 mm
ganze Länge	130 mm
Schneidleistung weicher Draht bis \varnothing	0,4 - 1,5 mm
Schneidfase	sehr feine Wate
Griff	Kunststoff-Hülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet und präzise geschliffen
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Produktnamensattribut	SFW

Schenkel mit Öffnungsfeder	ja
Produktart	schneidende Zange

Zubehör

Federn-Satz 2-teilig	719270
----------------------	--------