

**Hartmetall-Hammerbohrer SDS-max, Ø×ganze Länge: 12X540mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	789200 12X540
GTIN	4002395374090
Artikelklasse	76G

**Beschreibung****Ausführung:****Spezielle Hartmetallplattengeometrie für längere Standzeiten.**

Schärfere abgewinkelte Spitze: Präziseres Bohren, kein Abrutschen auf der Oberfläche, Aggressiver im Betonstahl und schnellere Bohrgeschwindigkeit. PGM-Zertifiziert - bestätigt präzise dübeltaugliche Bohrlöcher, sowohl für chemische als auch mechanische Anker. Große Bohrmehleinläufe für schnelleren Bohrmehlabtransport und dadurch verringerte Reibung. Bohrkopf mit quadratischem Querschnitt ab Ø 16 mm.

**Verwendung:**

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.

**Hinweis:**

Bei Länge >500 mm mindestens 150 mm tief mit kurzem Bohrer (vorzugsweise gleicher Ø) vorbohren.

**Technische Beschreibung**

ganze Länge	540 mm
Spirallänge	400 mm
Ø	12 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren
Schaft	SDS Max
Produktart	Steinbohrer

