



## Norm-Schraubendreher-Satz „Stainless“ für Schlitz, mit Kraftform-Heft, Anzahl Schraubendreher: 6



### Bestelldaten

Bestellnummer	662510 6
GTIN	4013288116017
Artikelklasse	63H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Geschmiedete Klingen, die Schneiden sind genau abgestimmt auf die genormten Schraubenschlitze der Schlitzschrauben.

**Kraftform-Heft** aus schlagfestem Kunststoff **mit integrierten Weichzonen** erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend.

**Wera Lasertip-Klinge** aus Edelstahl mit konischer Schneide und **microrauer Abtriebsspitze** (ab Größe 3,5).

#### Norm:

**DIN 5265 Form A**

#### Inhalt:

je 1 Schraubendreher Nr. 662500: Gr. 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

#### Hinweis:

Beste Standzeit bei Norm-Schraubendrehern ist gewährleistet, wenn die Schraubendreher jeweils genau passend zu den genormten Schraubenschlitzen verwendet werden (siehe Tabellenteil). Beschädigen der Schraubenschlitze wird durch die Wahl der richtigen Schraubendrehergröße vermieden.

### Technische Beschreibung

Anzahl Schraubendreher	6
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Werkstoff	Edelstahl, INOX

Produktart

Schraubendreher

**Zubehör**

Norm-Schraubendreher „Stainless“ für Schlitz, mit Kraftform-Heft Schneidenbreite b 10 mm

662500 10

Norm-Schraubendreher „Stainless“ für Schlitz, mit Kraftform-Heft Schneidenbreite b 3,5 mm

662500 3,5

Schraubenhalter Typ 1

666425 1

Norm-Schraubendreher „Stainless“ für Schlitz, mit Kraftform-Heft Schneidenbreite b 8 mm

662500 8

Norm-Schraubendreher „Stainless“ für Schlitz, mit Kraftform-Heft Schneidenbreite b 4 mm

662500 4

Norm-Schraubendreher „Stainless“ für Schlitz, mit Kraftform-Heft Schneidenbreite b 3 mm

662500 3

Norm-Schraubendreher „Stainless“ für Schlitz, mit Kraftform-Heft Schneidenbreite b 6,5 mm

662500 6,5

Norm-Schraubendreher „Stainless“ für Schlitz, mit Kraftform-Heft Schneidenbreite b 5,5 mm

662500 5,5