



## Seitenschneider, verchromt VDE-tauchisoliert, ganze Länge: 160mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	725335 160
GTIN	4003773018155
Artikelklasse	73F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schlanke Form mit induktiv gehärteten Schneiden (ca. 62 HRC).

Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen, **tauchisoliert**.

**Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

#### Norm:

**DIN ISO 5749**

#### Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

### Technische Beschreibung

ganze Länge	160 mm
Schneidleistung weicher Draht bis Ø	4 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	2 mm
Norm	DIN ISO 5749
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff	tauchisoliert
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC)
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	verchromt

Hochleistungs Kraft-Seitenschneider	nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder	nein
Produktart	schneidende Zange