



Schraubendreher für Schlitz, mit „multicraft“-Kraftheft, Schneidenbreite b: 8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	660900 8
GTIN	7610733085651
Artikelklasse	63E

Beschreibung

Ausführung:

Vielseitige, robuste Schraubendreher mit konischer Klinge (Schneide) und 6-kant Schlüsselhilfe. „**multicraft**“-**Kraftheft** aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), besonders griffig, selbst mit öligen Händen.

Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Mit planparalleler, abgesetzter Schneide. Ab Gr. 8 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe. Oberfläche vernickelt und verchromt, Schneide schwarz.

Vorteil:

- **Abgesetzte planparallele Schneiden mit Flächen- statt Linienkontakt für höhere Drehmoment-Übertragung.**
- **Kein Cam-out Effekt.**
- **Schneiden perfekt passend für genormte und ungenormte Schraubenschlitze.**
- **Glatte, gratfreie Rundung des Griffes verhindert Reibung im Handteller.**
- **Ballige, ergonomische Form mit griffiger, hautfreundlicher Oberfläche garantiert ermüdungsfreies Arbeiten und hohe Drehmomente.**
- **Abrollschutz.**
- **Kennzeichnung mit Abtriebssymbol und Größe.**

Verwendung:

Für Reparatur- und Montagearbeiten, zum Lösen festsitzender Schrauben etc.

Technische Beschreibung

Schneidenbreite b	8 mm
Schneidenstärke a	1,2 mm
Klingenlänge	160 mm

Klingenbezeichnung	5
Sechskant für Schlüsselhilfe	10 mm
ganze Länge	270 mm
Serie	multicraft
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Produktart	Schraubendreher