

LINDSTRÖM

Elektronik-Spitzzange, Backen gezahnt, ganze Länge: 150mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	726160 150
GTIN	7314150103225
Artikelklasse	73M

Beschreibung**Ausführung:**

Schlanke Formen mit schmalen Backen. Außenkanten der Backen abgerundet. Durchgestecktes Präzisionsgelenk mit extra langer Führung für höchste Stabilität bei minimaler Reibung. Kopf und Gelenk spiegelpoliert. **ESD-geeignete**, ergonomische **2K-Griffhüllen**. Die patentierte Öffnungsfeder verringert ihren Widerstand beim Schließen der Zange, dadurch ist die auf das Werkstück ausgeübte Kraft sehr genau dosierbar.

Oval-spitze lange Backen, innen gezahnt.

Werkstoff:

Hochleistungs-Kugellagerstahl, geschmiedet.

Technische Beschreibung

Kopfbreite	9 mm
ganze Länge	150 mm
Backenlänge	32 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Maulform	oval-spitz, Backen innen gezahnt
Ausführung Backen	innen glatt
Griff	2K-Griffhülle

Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (45 – 48 HRC)
Werkstoff	Hochleistungs-Kugellagerstahl
Oberfläche	spiegelpoliert
mit Öffnungsfeder	ja
Produktart	Flachrundzange