



Elektriker-Schraubendreher-Satz für Schlitz, reduzierter Klingen-Ø mit Kraftform-Heft vollisoliert, Anzahl Schraubendreher: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	663210 3
GTIN	4013288164537
Artikelklasse	63H

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge **vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft. Klingen mit konischen Schneiden, abgestimmt auf die Normmaße der Schraubenschlitze. Vollisoliert, die Durchschlagfestigkeit der Isolierung beträgt ein Mehrfaches der vorgeschriebenen Mindestprüfspannung nach VDE. Jeder dieser Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff **mit integrierten Weichzonen** erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend.

Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl mit konischer Schneide, zinkphosphatiert. **Reduzierter Klingen-Ø mit integrierter Schutzisolation** für tiefliegende Schraub- und Federelemente (Klingen-Ø = Isolations-Ø im vorderen Klingenbereich).

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Beste Standzeit bei Elektriker-Schraubendrehern ist gewährleistet, wenn die Schraubendreher jeweils genau passend zu den genormten Schraubenschlitzen verwendet werden. (siehe Tabellenteil). Beschädigen der Schraubenschlitze wird durch die Wahl der richtigen Schraubendrehergröße vermieden.

Inhalt:

je 1 Schraubendreher Nr. 663200: Gr. 3,5; 4; 5,5

Technische Beschreibung

Anzahl Schraubendreher	3
------------------------	---

Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Produktart	Schraubendreher

Zubehör

Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, reduzierter Klingens- Ø, mit Kraftform-Heftvollisoliert Schneidenbreite b 4 mm	663200 4
Schraubhalter Typ 2	666425 2
Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, reduzierter Klingens- Ø, mit Kraftform-Heftvollisoliert Schneidenbreite b 3,5 mm	663200 3,5
Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, reduzierter Klingens- Ø, mit Kraftform-Heftvollisoliert Schneidenbreite b 5,5 mm	663200 5,5
Schraubhalter Typ 3	666425 3