



Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft, Schneidenbreite b: 4mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 662200 4 |
| GTIN | 4013288003294 |
| Artikelklasse | 63H |

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedete Klingen, die Schneiden sind genau abgestimmt auf die genormten Schraubenschlitze der Schlitzschrauben.

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff **mit integrierten Weichzonen** erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend.

Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl. Oberfläche nicromatt verchromt, Spitzen schwarz bzw. Lasertip-Spitzen chemisch nickelbeschichtet.

Norm:

DIN 5265 Form A

Hinweis:

Beste Standzeit bei Norm-Schraubendrehern ist gewährleistet, wenn die Schraubendreher jeweils genau passend zu den genormten Schraubenschlitzen verwendet werden (siehe Tabellenteil). Beschädigen der Schraubenschlitze wird durch die Wahl der richtigen Schraubendrehergröße vermieden.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|----------|
| Schneidenstärke a | 0,8 mm |
| Schneidenbreite b | 4 mm |
| Klingenlänge | 100 mm |
| ganze Länge | 198 mm |
| Klingenspitze | Lasertip |
| Herstellerbezeichnung | 335 |

| | |
|----------------|-------------------------|
| Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher |
| Produktart | Schraubendreher |