



Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft, Schneidenbreite b: 5,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	662200 5,5
GTIN	4013288003331
Artikelklasse	63H

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedete Klingen, die Schneiden sind genau abgestimmt auf die genormten Schraubenschlitze der Schlitzschrauben.

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff **mit integrierten Weichzonen** erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend.

Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl. Oberfläche nicromatt verchromt, Spitzen schwarz bzw. Lasertip-Spitzen chemisch nickelbeschichtet.

Norm:

DIN 5265 Form A

Hinweis:

Beste Standzeit bei Norm-Schraubendrehern ist gewährleistet, wenn die Schraubendreher jeweils genau passend zu den genormten Schraubenschlitzen verwendet werden (siehe Tabellenteil). Beschädigen der Schraubenschlitze wird durch die Wahl der richtigen Schraubendrehergröße vermieden.

Technische Beschreibung

Schneidenbreite b	5,5 mm
Klingenlänge	125 mm
ganze Länge	223 mm
Schneidenstärke a	1 mm
Klingenspitze	Lasertip
Herstellerbezeichnung	335

Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Produktart	Schraubendreher