



Kompakt-Bolzenschneider CoBolt®, ganze Länge: 200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	731750 200
GTIN	4003773033165
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Durch spezielle Hebelübersetzung hohe Schnittleistung bei relativ geringem Kraftaufwand. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC). Zange schwarz atramentiert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Verwendung:

Für Drähte bis 2000 N/mm² Zugfestigkeit.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

ganze Länge	200 mm
für Pianodraht bis Ø	3,6 mm
für Stahldraht mittelhart bis Ø	5,2 mm
für Stahldraht weich bis Ø	6 mm
Herstellerbezeichnung	CoBolt®
Schneide	gehärtet
Griff	mit Kunststoff überzogen
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Elektrostahl
Oberfläche	schwarz atramentiert
mit Öffnungsfeder	nein

Produktart

schneidende Zange