

**Handsauger 12V solo click & go, Herstellerbezeichnung: GAS12****Bestelldaten**

Bestellnummer	P07220 GAS12
GTIN	
Artikelklasse	00N

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Akku-Staubsauger zum Reinigen für zwischendurch und unterwegs.**
- **L-BOXX verklickbar, auch mit Nass-/Trockensauger GAS 35 und GAS 55.**
- **Eignet sich zum Saugen verschiedener Schmutzarten, z. B. Holz-, Kunststoff- oder Metallspäne.**
- **Praktische Akkuladezustandsanzeige mit 3 LEDs.**
- **Leistungsstark und kompakt – passt in die kleinste L-BOXX 102.**
- **Ideal für schwer erreichbare Stellen dank Fugendüse.**
- **Bequemes Arbeiten dank kompakter Bauform, geringem Gewicht und ergonomischem Design.**

**Lieferumfang:**

Inklusive Transportkoffer, ohne Akku und Landegerät.

**Technische Beschreibung**

Akkuspannung	12 V
Volumenstrom	900 l/min
maximale Vakuumleistung	45 mbar
Behältervolumen	0,35 l
Länge	273 mm

Herstellerbezeichnung	GAS 12V
Höhe	170 mm
Breite	77 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 10,8 V
Produktart	Nass- und Trockensauger