



Akku-Bohrschrauber mit wechselbarem Bohrfutter click & go, Typ: GSR1215FC



Bestelldaten

Bestellnummer	P07223 GSR1215FC
GTIN	3165140847704
Artikelklasse	00N

Beschreibung

Ausführung:

Präzises Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen aufgrund kompakter Größe **mit Bithalter** oder wechselbaren **Exzenter- oder Winkelaufsatz**. Flexibles Arbeiten dank des Wechselsystems mit vier verschiedenen **FlexiClick**-Aufsätzen. Bequeme Handhabung: Aufsätze verbleiben zum Einstellen der 16 verschiedenen Positionen einfach am Gerät.

Bosch-Akku-Bohrschrauber

- **Kompakter, leistungsstarker 12 V Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.**
- **Lange Lebensdauer dank bürstenlosem EC-Motor (nicht 070240).**
- **Mit Electronic Motor Protection (EMP) und Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.**
- **Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.**
- **Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.**
- **Softgrip.**
- **Austauschbare Colorclips für leichtes Erkennen des Gerätes (nicht 070240).**

Lieferumfang:

Inklusive Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073852 ff. und 073866.

Technische Beschreibung

typische Verwendung	Strong
Drehzahlbereich 1. Gang	0 - 400 min ⁻¹
maximales Drehmoment hart	30 Nm
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	19 mm
Herstellerbezeichnung	GSR 12V-15 FC
maximales Drehmoment weich	15 Nm
Gewicht	0,8 kg
Schnellspannfutter Spannbereich	0 - 10 mm
maximale Vibration nach EN	< 1,9 m/s ²
Drehzahlbereich 2. Gang	0 - 1300 min ⁻¹
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 12 V
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
Akkuspannung	12 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	10 mm
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Bohrschrauber