



Kabelschere mit 2K-Griffhüllen VDE-isoliert, ganze Länge: 200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	730350 200
GTIN	4003773026761
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Griffe mit **Isolierung bis 1000 Volt nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen. Kopf mit sichelförmigen Schneiden. Schere verchromt.

Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen.

Durch Doppelschneide besonders großer Schneidbereich.

Verwendung:

Zum Schneiden von Kupfer- und Alukabeln.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet.

Technische Beschreibung

Schneidleistung bis Ø	20 mm
ganze Länge	200 mm
Schneidleistung	70 mm ²
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Betätigung	mechanisch, Einhand
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet
Oberfläche	verchromt

mit Öffnungsfeder	nein
Produktart	Schere