



## Hartmetall-Hammerbohrer SDS-max, Ø×ganze Länge: 20X520mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	789200 20X520
GTIN	4002395374236
Artikelklasse	76G

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### Spezielle Hartmetallplattengeometrie für längere Standzeiten.

Schärfere abgewinkelte Spitze: Präziseres Bohren, kein Abrutschen auf der Oberfläche, Aggressiver im Betonstahl und schnellere Bohrgeschwindigkeit. PGM-Zertifiziert - bestätigt präzise dübeltaugliche Bohrlöcher, sowohl für chemische als auch mechanische Anker. Große Bohrmehleinläufe für schnelleren Bohrmehlabtransport und dadurch verringerte Reibung. Bohrkopf mit quadratischem Querschnitt ab Ø 16 mm.

#### Verwendung:

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.

#### Hinweis:

Bei Länge >500 mm mindestens 150 mm tief mit kurzem Bohrer (vorzugsweise gleicher Ø) vorbohren.

### Technische Beschreibung

Spirallänge	400 mm
Ø	20 mm
Anzahl Schneiden Z	2
ganze Länge	520 mm
Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren
Schaft	SDS Max
Produktart	Steinbohrer

