



## Kabelschere mit Übersetzung, für Kabel-Ø: 52mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	731100 52
GTIN	4003773043942
Artikelklasse	73F

### Beschreibung

**Ausführung:**

Scherenkopf mit sichelförmigem Schneidmesser und Übersetzungsmechanismus (Einhandbedienung). Kein Verlaufen des Schneidmessers, da zweifach geführt.

**Verwendung:**

Zum sauberen Trennen von Alu- und Kupferkabeln (auch Litzen). Nicht verwenden für Stahldraht, harte Alulegierungen, hartgezogene Kupferleiter.

**Werkstoff:**

Messer aus Spezialstahl, Schenkel aus Stahlblech mit Griffhüllen.

**Hinweis:**

Bei Einzelleitern ist die Schneidleistung ca. 30 % geringer.

### Technische Beschreibung

Schneidleistung Mehrfachleiter bis	380 mm <sup>2</sup>
ganze Länge	280 mm
für Kabel-Ø	52 mm
Klemmschutz	ja
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Betätigung	mechanisch, einhand, Ratschenprinzip

Werkstoff

Spezial-Werkzeugstahl in  
Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet

Produktart

Schere

---

**Zubehör**Schwenkmesser inklusive Schraube und Mutter Passend  
für Kabel-Ø 52 mm

731130 52