



Kabelschere mit Übersetzung, für Kabel-Ø: 60mm



Bestelldaten

Bestellnummer	731100 60
GTIN	4003773075172
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkopf mit sichelförmigem Schneidmesser und Übersetzungsmechanismus (Einhandbedienung). Kein Verlaufen des Schneidmessers, da zweifach geführt.

Verwendung:

Zum sauberen Trennen von Alu- und Kupferkabeln (auch Litzen). Nicht verwenden für Stahldraht, harte Alulegierungen, hartgezogene Kupferleiter.

Werkstoff:

Messer aus Spezialstahl, Schenkel aus Stahlblech mit Griffhüllen.

Hinweis:

Bei Einzelleitern ist die Schneidleistung ca. 30 % geringer.

Technische Beschreibung

ganze Länge	320 mm
für Kabel-Ø	60 mm
Schneidleistung Mehrfachleiter bis	600 mm ²
Klemmschutz	ja
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Betätigung	mechanisch, einhand, Ratschenprinzip

Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet
Produktart	Schere