



Kabelschere mit Übersetzung VDE-isoliert, für Kabel-Ø: 52mm



Bestelldaten

Bestellnummer	731150 52
GTIN	4003773026891
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkopf mit sichelförmigem Schneidmesser und Übersetzungsmechanismus (Einhandbedienung). Kein Verlaufen des Schneidmessers, da zweifach geführt.

Isolierung bis 1000 Volt nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Verwendung:

Zum sauberen Trennen von Alu- und Kupferkabeln (auch Litzen). Nicht verwenden für Stahldraht, harte Alulegierungen, hartgezogene Kupferleiter.

Werkstoff:

Messer aus Spezialstahl, Schenkel aus Stahlblech mit Griffhüllen.

Hinweis:

Bei Einzelleitern ist die Schneidleistung ca. 30 % geringer.

Technische Beschreibung

für Kabel-Ø	52 mm
ganze Länge	280 mm
Schneidleistung Mehrfachleiter bis	380 mm ²
Klemmschutz	ja
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff	Mehrkomponenten-Hülle

Betätigung	mechanisch, einhand, Ratschenprinzip
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet
Produktart	Schere

Zubehör

Schwenkmesser inklusive Schraube und Mutter Passend
für Kabel-Ø 52 mm

731130 52