



Elektronik-Seitenschneider, spitzer Kopf, KW, ganze Länge: 110mm



Bestelldaten

Bestellnummer	726360 110
GTIN	7314150051052
Artikelklasse	73M

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Form mit präzise geschliffenen, induktiv gehärteten Schneiden (63 – 65 HRC). Oberfläche schwarz zur Reduktion von Reflexionen. Gelbe Kunststoff-Griffhüllen aus ableitendem Material mit Öffnungsfeder. **ESD-geeignet**. Einstellbares Präzisions-Schraubgelenk für minimale Reibung und optimale axiale Ausrichtung der Schneiden.

Werkstoff:

Hochleistungs-Stahllegierung, gesenkgeschmiedet, brüniert.

Werkstoff: Hochleistungs Stahllegierung

Kopfbreite: 10 mm

Schneidenlänge: 10 mm

Schneidleistung Kupferdraht bis \varnothing : 0,1 - 1 mm

Technische Beschreibung

Kopfbreite	10 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis \varnothing	0,1 - 1 mm
ganze Länge	110 mm
Schneidenlänge	10 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schneidfase	ohne Wate
Werkstoff	Hochleistungs Stahllegierung

Kopfform	spitz
Griff	Kunststoff-Hülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (63 – 65 HRC)
Oberfläche	schwarz brüniert
Produktnameattribut	KW
mit Öffnungsfeder	ja
Produktart	schneidende Zange