

LINDSTRÖM

**Elektronik-Seitenschneider, ovaler Kopf, KW, ganze Länge: 110mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	726280 110
GTIN	7314150051007
Artikelklasse	73M

**Beschreibung****Ausführung:**

Schlanke Form mit präzise geschliffenen, induktiv gehärteten Schneiden (63 – 65 HRC). Oberfläche schwarz zur Reduktion von Reflexionen. Gelbe Kunststoff-Griffhüllen aus ableitendem Material mit Öffnungsfeder. **ESD-geeignet**. Einstellbares Präzisions-Schraubgelenk für minimale Reibung und optimale axiale Ausrichtung der Schneiden.

**Werkstoff:**

Hochleistungs-Stahllegierung, gesenkgeschmiedet, brüniert.

**Technische Beschreibung**

Schneidleistung Kupferdraht bis Ø	0,1 - 1 mm
ganze Länge	110 mm
Kopfbreite	10 mm
Schneidenlänge	10 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schneidfase	ohne Wate
Werkstoff	Hochleistungs Stahllegierung
Kopfform	oval
Griff	Kunststoff-Hülle

Herstellverfahren	induktiv gehärteten Schneiden (63 – 65 HRC)
Oberfläche	schwarz brüniert
Produktnameattribut	KW
mit Öffnungsfeder	ja
Produktart	schneidende Zange