



## Kompakt-Bolzenschneider CoBolt® mit Griffhüllen und Öffnungsfeder, ganze Länge: 200mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	731745 200
GTIN	4003773066859
Artikelklasse	73F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Durch spezielle Hebelübersetzung hohe Schnittleistung bei relativ geringem Kraftaufwand. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC). Zange schwarz atramentiert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen. **Mit Öffnungsfeder** und integrierter Verriegelung.

#### Verwendung:

Für Drähte bis 2000 N/mm<sup>2</sup> Zugfestigkeit.

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

für Stahldraht weich bis Ø: 6 mm

für Stahldraht mittelhart bis Ø: 5,2 mm

für Pianodraht bis Ø: 3,6 mm

### Technische Beschreibung

für Stahldraht weich bis Ø	6 mm
für Stahldraht mittelhart bis Ø	5,2 mm
für Pianodraht bis Ø	3,6 mm
ganze Länge	200 mm
Herstellerbezeichnung	CoBolt®
Schneide	gehärtet
Griff	Mehrkomponenten-Hülle

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Elektrostahl
Oberfläche	schwarz atramentiert
mit Öffnungsfeder	ja
Produktart	schneidende Zange