



## Elektronik-Seitenschneider Super Knips<sup>®</sup>, Griffe ableitend, KW, ganze Länge: 125mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	726655 125
GTIN	4003773025146
Artikelklasse	73F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schlanker Kopf mit präzise geschliffenen Schneiden, ohne Schneidfase. Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit Öffnungsfeder. **ESD-geeignet.**

#### Werkstoff:

Aus rostfreiem Stahl (INOX).

### Technische Beschreibung

Kopfbreite	13,5 mm
ganze Länge	125 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis Ø	0,2 - 1,6 mm
Schneidenlänge	9 mm
Schneidleistung Stahldraht mittelhart	0,2 - 1 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schneidfase	ohne Wate
Werkstoff	Edelstahl, INOX
Norm	DIN ISO 9654
Griff	Mehrkomponenten-Hülle

Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 54 HRC)
Produktnameattribut	KW
mit Öffnungsfeder	ja
mit Drahthalter	nein
Produktart	schneidende Zange