

**Elektronik-Seitenschneider Super Knips® , KW, ganze Länge: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	726480 125
GTIN	4003773035381
Artikelklasse	73F

Beschreibung**Ausführung:**

Schlanker Kopf mit präzise geschliffenen Schneiden, mit feiner Schneidfase. Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit Öffnungsfeder.

Norm:

DIN ISO 9654

Werkstoff:

Aus rostfreiem Stahl (INOX).

Technische Beschreibung

ganze Länge	125 mm
Kopfbreite	13,5 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis Ø	0,2 - 1,6 mm
Schneidenlänge	9 mm
Schneidleistung Stahldraht mittelhart	0,2 - 1 mm
Schneidfase	ohne Wate
Werkstoff	Edelstahl, INOX
Norm	DIN ISO 9654
Griff	Mehrkomponenten-Hülle

Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 54 HRC)
Produktnameattribut	KW
mit Öffnungsfeder	ja
mit Drahthalter	nein
Produktart	schneidende Zange