



Elektronik-Seitenschneider Super Knips® 60° abgewinkelt, KW, ganze Länge: 125mm



Bestelldaten

Bestellnummer	726595 125
GTIN	4003773043096
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Schlanker Kopf mit präzise geschliffenen Schneiden, mit feiner Schneidfase. Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit Öffnungsfeder.

Norm:

DIN ISO 9654

Werkstoff:

Aus rostfreiem Stahl (INOX).

Werkstoff: Edelstahl, INOX

Kopfbreite: 13,5 mm

Schneidenlänge: 5,5 mm

Schneidleistung Kupferdraht bis Ø: 0,2 - 1 mm

Schneidleistung Stahldraht mittelhart: 0,2 - 0,6 mm

Technische Beschreibung

Kopfbreite	13,5 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis Ø	0,2 - 1 mm
ganze Länge	125 mm
Schneidenlänge	5,5 mm
Schneidleistung Stahldraht mittelhart	0,2 - 0,6 mm
Schneidfase	ohne Wate

Werkstoff	Edelstahl, INOX
abgewinkelter Kopf	60 Grad
Norm	DIN ISO 9654
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 54 HRC)
Produktnameattribut	KW
mit Öffnungsfeder	ja
mit Drathalter	nein
Produktart	schneidende Zange