

LINDSTRÖM

**Elektronik-Seitenschneider, ovaler Kopf, SFW, ganze Länge: 113mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	726260 113
GTIN	7314150051199
Artikelklasse	73M

**Beschreibung****Ausführung:**

Schlanke Form mit präzise geschliffenen, induktiv gehärteten Schneiden (63 – 65 HRC). Oberfläche schwarz zur Reduktion von Reflexionen. Gelbe Kunststoff-Griffhüllen aus ableitendem Material mit Öffnungsfeder. **ESD-geeignet**. Einstellbares Präzisions-Schraubgelenk für minimale Reibung und optimale axiale Ausrichtung der Schneiden.

**Werkstoff:**

Hochleistungs-Stahllegierung, gesenkgeschmiedet, brüniert.

**Technische Beschreibung**

Kopfbreite	12,5 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis Ø	0,2 - 1,6 mm
ganze Länge	113 mm
Schneidenlänge	12,5 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schneidfase	sehr feine Wate
Werkstoff	Hochleistungs Stahllegierung
Kopfform	oval
Griff	Kunststoff-Hülle

Herstellverfahren	induktiv gehärteten Schneiden (63 – 65 HRC)
Oberfläche	schwarz brüniert
Produktnameattribut	SFW
mit Öffnungsfeder	ja
Produktart	schneidende Zange