



Elektronik-Seitenschneider Super Knips[®], schmaler Kopf, KW, ganze Länge: 125mm



Bestelldaten

Bestellnummer	726610 125
GTIN	4003773039778
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Schlanker Kopf mit präzise geschliffenen Schneiden, mit feiner Schneidfase. Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit Öffnungsfeder.

Norm:

DIN ISO 9654

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, brüniert.

Technische Beschreibung

Kopfbreite	12,5 mm
ganze Länge	125 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis Ø	0,2 - 1 mm
Schneidenlänge	9 mm
Schneidfase	ohne Wate
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Kopfform	schmal
Norm	DIN ISO 9654
Griff	Mehrkomponenten-Hülle

Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC)
Oberfläche	brüniert
Produktnameattribut	KW
mit Öffnungsfeder	ja
mit Drathalter	nein
Produktart	schneidende Zange