

LINDSTRÖM

**Elektronik-Seitenschneider, spitzer Kopf, ausgekehlt, FW, ganze Länge:  
110mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	726320 110
GTIN	7314150051021
Artikelklasse	73M

**Beschreibung****Ausführung:**

Schlanke Form mit präzise geschliffenen, induktiv gehärteten Schneiden (63 – 65 HRC). Oberfläche schwarz zur Reduktion von Reflexionen. Gelbe Kunststoff-Griffhüllen aus ableitendem Material mit Öffnungsfeder. **ESD-geeignet**. Einstellbares Präzisions-Schraubgelenk für minimale Reibung und optimale axiale Ausrichtung der Schneiden.

**Werkstoff:**

Hochleistungs-Stahllegierung, gesenkgeschmiedet, brüniert.

Werkstoff: Hochleistungs Stahllegierung

Kopfbreite: 10 mm

Schneidenlänge: 10 mm

Schneidleistung Kupferdraht bis  $\varnothing$ : 0,2 - 1,25 mm

**Technische Beschreibung**

Kopfbreite	10 mm
ganze Länge	110 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis $\varnothing$	0,2 - 1,25 mm
Schneidenlänge	10 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schneidfase	feine Wate

Werkstoff	Hochleistungs Stahllegierung
Kopfform	spitz, ausgekehlt
Griff	Kunststoff-Hülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (63 – 65 HRC)
Oberfläche	schwarz brüniert
Produktnameattribut	FW
mit Öffnungsfeder	ja
Produktart	schneidende Zange