

LINDSTRÖM

**Elektronik-Seitenschneider, ovaler Kopf, SFW, ganze Länge: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	726260 125
GTIN	7314150051328
Artikelklasse	73M

**Beschreibung****Ausführung:**

Schlanke Form mit präzise geschliffenen, induktiv gehärteten Schneiden (63 – 65 HRC). Oberfläche schwarz zur Reduktion von Reflexionen. Gelbe Kunststoff-Griffhüllen aus ableitendem Material mit Öffnungsfeder. **ESD-geeignet**. Einstellbares Präzisions-Schraubgelenk für minimale Reibung und optimale axiale Ausrichtung der Schneiden.

**Werkstoff:**

Hochleistungs-Stahllegierung, gesenkgeschmiedet, brüniert.

**Technische Beschreibung**

ganze Länge	125 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis Ø	0,3 - 2 mm
Kopfbreite	16 mm
Schneidenlänge	16 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schneidfase	sehr feine Wate
Werkstoff	Hochleistungs Stahllegierung
Kopfform	oval
Griff	Kunststoff-Hülle

Herstellverfahren	induktiv gehärteten Schneiden (63 – 65 HRC)
Oberfläche	schwarz brüniert
Produktnameattribut	SFW
mit Öffnungsfeder	ja
Produktart	schneidende Zange