

**Garant****Schraubendreher für Schlitz, kurz, Schneidenbreite b: 4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	664120 4
GTIN	4045197923585
Artikelklasse	61F

**Beschreibung****Ausführung:**

**Kraftheft** mit hautfreundlicher, griffiger **Haptoprene**-Oberfläche und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. **Klinge** aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz mit planparallel abgesetzter Schneide.

**Norm:**

Ähnlich **DIN 5265B**.

**Technische Beschreibung**

ganze Länge	80 mm
Klingenbezeichnung	2
Schneidenbreite b	4 mm
Schneidenstärke a	0,6 mm
Klingenlänge	30 mm
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Produktart	Schraubendreher

