

LINDSTRÖM

Elektronik-Seitenschneider, spitzer Kopf, SFW, ganze Länge: 110mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	726340 110
GTIN	7314150051045
Artikelklasse	73M

Beschreibung**Ausführung:**

Schlanke Form mit präzise geschliffenen, induktiv gehärteten Schneiden (63 – 65 HRC). Oberfläche schwarz zur Reduktion von Reflexionen. Gelbe Kunststoff-Griffhüllen aus ableitendem Material mit Öffnungsfeder. **ESD-geeignet**. Einstellbares Präzisions-Schraubgelenk für minimale Reibung und optimale axiale Ausrichtung der Schneiden.

Werkstoff:

Hochleistungs-Stahllegierung, gesenkgeschmiedet, brüniert.

Technische Beschreibung

ganze Länge	110 mm
Kopfbreite	10 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis Ø	0,1 - 1,25 mm
Schneidenlänge	10 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schneidfase	sehr feine Wate
Werkstoff	Hochleistungs Stahllegierung
Kopfform	spitz
Griff	Kunststoff-Hülle

Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (63 – 65 HRC)
Oberfläche	schwarz brüniert
Produktnameattribut	SFW
mit Öffnungsfeder	ja
Produktart	schneidende Zange