

LINDSTRÖM

Elektronik-Seitenschneider, ovaler Kopf, KW, ganze Länge: 108mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	726280 108
GTIN	7314150050932
Artikelklasse	73M

Beschreibung**Ausführung:**

Schlanke Form mit präzise geschliffenen, induktiv gehärteten Schneiden (63 – 65 HRC). Oberfläche schwarz zur Reduktion von Reflexionen. Gelbe Kunststoff-Griffhüllen aus ableitendem Material mit Öffnungsfeder. **ESD-geeignet**. Einstellbares Präzisions-Schraubgelenk für minimale Reibung und optimale axiale Ausrichtung der Schneiden.

Werkstoff:

Hochleistungs-Stahllegierung, gesenkgeschmiedet, brüniert.

Technische Beschreibung

Kopfbreite	8 mm
ganze Länge	108 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis Ø	0,1 - 0,8 mm
Schneidenlänge	8 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schneidfase	ohne Wate
Werkstoff	Hochleistungs Stahllegierung
Kopfform	oval
Griff	Kunststoff-Hülle

Herstellverfahren	induktiv gehärteten Schneiden (63 – 65 HRC)
Oberfläche	schwarz brüniert
Produktnameattribut	KW
mit Öffnungsfeder	ja
Produktart	schneidende Zange