

VBW

Baustahlmattenschneider, ganze Länge: 950mm



Bestelldaten

Bestellnummer	737200 950
GTIN	4005887426901
Artikelklasse	73L

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Spezial-Messerkopf mit Übersetzung zum Schneiden von Baustahlmatten. Gesenkgeschmiedetes Zwischenstück mit Einstellschraube zum genauen Einstellen der Messer, Begrenzungsanschlag angeschmiedet, lackierte Rohrschenkel mit Mehrkomponenten-Griffhüllen.

Verwendung:

Zum Schneiden von Baustahlgewebematten und Rundstählen bis 1600 N/mm² Zugfestigkeit.

Werkstoff:

Messerkopf aus Spezial- Werkzeugstahl, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet.

Ersatzteil:

Ersatzmesserkopf Nr. 737210. Ersatzschraube Nr. 737220. Ersatz-Stellschraube Nr. 737230.

Hinweis:

Für das Trennen von \varnothing 8mm / 48HRC sollte mehrmals nachgesetzt werden.

Technische Beschreibung

ganze Länge	950 mm
für Einzelstäbe bis 48 HRC bzw. 1600 N/mm ²	6 mm
für Doppelstäbe bis 40 HRC bzw. 1200 N/mm ²	2×8 mm
für Einzelstäbe bis 40 HRC bzw. 1200 N/mm ²	9 mm
für Einzelstäbe bis 19 HRC bzw. 800 N/mm ²	11 mm
Produktart	schneidende Zange

Zubehör

Ersatzschrauben-Set, mit Muttern 3-teilig Typ 950	737220 950
Ersatz-Messerkopf komplett mit Messerschraube ganze Länge 950 mm	737210 950
Ersatz-Stellschraube mit Mutter Typ 950	737230 950