

**Bolzenschneider, ganze Länge: 760mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	733300 760
GTIN	4003773066774
Artikelklasse	73F

**Beschreibung****Ausführung:**

Messerkopf mit Übersetzung und Universalmessern. Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzeterschrauben. Angeschmiedeter Begrenzungsanschlag mit komfortablem Dämpfer; pulverbeschichtete Rohrschenkel mit Mehrkomponenten-Griffhüllen.

**Verwendung:**

Zum Schneiden von normalen und hochfesten Stählen bis 48 HRC (etwa 1600 N/mm<sup>2</sup> Zugfestigkeit).

**Werkstoff:**

Messer aus Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 62 HRC).

**Ersatzteil:**

Ersatzmesserkopf Nr. 733350.

**Technische Beschreibung**

für Rundstahl bis 40 HRC bzw. 1200 N/mm <sup>2</sup> bis Ø	9 mm
für Rundstahl bis 19 HRC bzw. 800 N/mm <sup>2</sup> bis Ø	11 mm
ganze Länge	760 mm
für Rundstahl bis 48 HRC bzw. 1600 N/mm <sup>2</sup> bis Ø	8 mm
Werkstoff	Chrom-Vanadin Hochleistungsstahl
Produktart	schneidende Zange

---

## Zubehör

Ersatz-Messerkopf komplett mit Schrauben ganze Länge  
760 mm

---

733350 760