

**Garant****Schraubendreher für Schlitz, kurz, Schneidenbreite b: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	664120 10
GTIN	4045197923622
Artikelklasse	61F

**Beschreibung****Ausführung:**

**Kraftheft** mit hautfreundlicher, griffiger **Haptoprene**-Oberfläche und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. **Klinge** aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz mit planparallel abgesetzter Schneide.

**Norm:**

Ähnlich **DIN 5265B**.

Klingenbezeichnung: 6

Schneidenstärke a: 1,6 mm

Klingenlänge: 30 mm

ganze Länge: 85 mm

**Technische Beschreibung**

Schneidenbreite b	10 mm
Schneidenstärke a	1,6 mm
ganze Länge	85 mm
Klingenlänge	30 mm
Klingenbezeichnung	6
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher

Produktart

Schraubendreher