

Einpoliger Phasenprüfer, Schneidenbreite: 3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	665050 3
GTIN	4016133452001
Artikelklasse	66B

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffheft mit isolierter Schraubendreherklinge und Ansteckclip.
Einfache Ausführung, Gr. 3,5 ohne Ansteckclip. Prüfbereich 120 – 250 V.

Hinweis:

Diese Spannungsprüfer entsprechen den Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0680/6.
Glimmlämpchen können daher nicht ausgetauscht werden.

Technische Beschreibung

Klingenlänge	60 mm
Ansteckclip	ja
Schneidenbreite	3 mm
ganze Länge	145 mm
Prüfbereich	120 - 250 V
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Produktart	Spannungsprüfer