



Durchschläger Sonderqualität verchromt, Spitzen-Ø: 10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	745300 10
GTIN	7610733005079
Artikelklasse	73B

Beschreibung

Ausführung:

Achtkant-Schaft mit konischem Dorn, gleichmäßig durchgehärtet. Durch speziell **vergüteten Schlagkopf** kein Absplittern am Schlagkopf.

Höchstmögliche Spitzenhärte – ca. 59 HRC – bei besonderer Zähigkeit.

Werkstoff:

Sonderqualität aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

ganze Länge	200 mm
Spitzen-Ø	10 mm
Schaft-Ø	16 mm
Produktart	Durchtreiber