

VBW**Eckrohrzange, Rohr-Ø: 3Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	810700 3
GTIN	4005887271204
Artikelklasse	83E

Beschreibung**Ausführung:**

Schwedische Form; schlankes, speziell geformtes Maul, selbstspannend, 45° abgewinkelt. Ganz geschmiedet mit gegen Verlust gesicherter Stellmutter.

VBW für Drei- bzw. Vierpunkt-Auflage des Rohres. Sechskant-Verschraubungen und flache Werkstücke können damit ohne Verformung sicher gefasst werden. Griffe mit **rutschhemmendem** Kunststoffüberzug.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl; vergütet, Maul induktiv gehärtet. Lackiert, Backen blank.

Technische Beschreibung

Spannweite	120 mm
ganze Länge	700 mm
Rohr-Ø	3 Zoll
Maulwinkel	45 Grad
Ausführung Griff	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Herstellverfahren	ganz geschmiedet
Vergütung Maul	induktiv gehärtet
Werkstoff Zange	Chrom-Vanadium-Stahl
schwedische Form	ja
Produktart	Rohr- und Wasserpumpenzange

