



Splintentreiber, Sonderqualität verchromt, Spitzen-Ø D: 2mm



Bestelldaten

Bestellnummer	746900 2
GTIN	7610733200696
Artikelklasse	73B

Beschreibung

Ausführung:

Starker Achtkant-Schaft mit zylindrischem Dorn. In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet. Spezielle **Schlagkopfvergütung** verhindert Absplitterungen. Tatsächlicher Ø 0,05 – 0,5 mm unter Nennmaß verhindert Verklemmen der Splintentreiber in der Bohrung.

Sonderqualität, das heißt höchstmögliche Spitzenhärte – ca. 59 HRC – bei besonderer Zähigkeit.

Werkstoff:

Sonderqualität aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø S	10 mm
ganze Länge L1	150 mm
Spitzen-Ø D	2 mm
Dornlänge L2	40 mm
Spitzenhärte	59 HRC
Werkstoff	Sonderqualität aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Splintentreiber

