



## Eckrohrzange mit Schnellverstellung, Rohr-Ø: 1 Zoll



### Bestelldaten

Bestellnummer	810750 1
GTIN	4049002099830
Artikelklasse	86A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schwedische Form, mit schlankem 45° abgewinkeltem Maul. Ganz geschmiedet. Extrem anwenderfreundliches Arbeiten durch patentierte, **zeitsparende Schnellverstellung** und integriertem Klemmschutz zur Vermeidung von Quetschungen. S-Maul für Dreipunkt-Auflage des Rohres. Griffe mit **rutschhemmendem Kunststoffüberzug**.

#### Norm:

**DIN 5234**

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl; vergütet; Maul induktiv gehärtet. Lackiert, Backen blank.

### Technische Beschreibung

Spannweite	42 mm
Rohr-Ø	1 Zoll
ganze Länge	325 mm
Maulwinkel	45 Grad
Ausführung Griff	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Vergütung Maul	induktiv gehärtet
Werkstoff Zange	Chrom-Vanadium-Stahl
Norm	DIN 5234
Produktart	Rohr- und Wasserpumpenzange

