



Eckrohrzange mit Schnellverstellung, Rohr-Ø: 2Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	810750 2
GTIN	4049002104237
Artikelklasse	86A

Beschreibung

Ausführung:

Schwedische Form, mit schlankem 45° abgewinkeltem Maul. Ganz geschmiedet. Extrem anwenderfreundliches Arbeiten durch patentierte, **zeitsparende Schnellverstellung** und integriertem Klemmschutz zur Vermeidung von Quetschungen. S-Maul für Dreipunkt-Auflage des Rohres. Griffe mit **rutschhemmendem Kunststoffüberzug**.

Norm:

DIN 5234

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl; vergütet; Maul induktiv gehärtet. Lackiert, Backen blank.

Technische Beschreibung

ganze Länge	560 mm
Spannweite	70 mm
Rohr-Ø	2 Zoll
Maulwinkel	45 Grad
Ausführung Griff	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Vergütung Maul	induktiv gehärtet
Werkstoff Zange	Chrom-Vanadium-Stahl
Norm	DIN 5234
Produktart	Rohr- und Wasserpumpenzange

