



Mechaniker-Durchschläger, Spitzen-Ø: 4 mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 746000 4 |
| GTIN | 7610733200580 |
| Artikelklasse | 73B |

Beschreibung

Ausführung:

Aus Rundstahl; besonders schlank und handlich. Mit gekordeltem Schaft und konischem Dorn. Ganz gehärtet, spezielle **Schlagkopfvergütung** verhindert Absplitterungen. **Sonderqualität**, das heißt höchstmögliche Spitzenhärte – ca. 59 HRC – bei besonderer Zähigkeit.

Norm:

Ähnlich **DIN 6458**.

Werkstoff:

Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche verchromt.

Spitzen-Ø: 4 mm

Schaft-Ø: 8 mm

ganze Länge: 115 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-------------|--------|
| Spitzen-Ø | 4 mm |
| ganze Länge | 115 mm |
| Schaft-Ø | 8 mm |