



Eckrohrzange mit S-förmigem Maul, Rohr-Ø: 1.1/2Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	810500 1.1/2
GTIN	4045197237477
Artikelklasse	82A

Beschreibung

Ausführung:

Schwedische Form; schlankes, speziell geformtes Maul, selbstspannend, 45° abgewinkelt. Ganz geschmiedet mit gegen Verlust gesicherter Stellmutter.

HOLEX mit **S-Maul** für Dreipunkt-Auflage des Rohres. Griffe mit **rutschhemmendem** Kunststoffüberzug.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl; vergütet, Maul induktiv gehärtet. Lackiert, Backen blank.

Technische Beschreibung

Rohr-Ø	1.1/2 Zoll
Spannweite	63 mm
ganze Länge	420 mm
Maulwinkel	45 Grad
Ausführung Griff	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Herstellverfahren	ganz geschmiedet
Vergütung Maul	induktiv gehärtet
Werkstoff Zange	Chrom-Vanadium-Stahl
S-Maul	ja
schwedische Form	ja

Produktart

Rohr- und Wasserpumpenzange

Zubehör

Kordelmutter Typ 1.1/2

810520 1.1/2