



Splintentreiber, Normalqualität, lackiert, Spitzen-Ø D: 6mm



Bestelldaten

Bestellnummer	747000 6
GTIN	4049002002854
Artikelklasse	73U

Beschreibung

Ausführung:

Starker Achtkant-Schaft mit zylindrischem Dorn. In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet. Spezielle **Schlagkopfvergütung** verhindert Absplitterungen. Tatsächlicher Ø 0,05 – 0,5 mm unter Nennmaß verhindert Verklemmen der Splintentreiber in der Bohrung.

Norm:

DIN 6450.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Werkstoff:

Normalqualität aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, lackiert.

Technische Beschreibung

Spitzen-Ø D	6 mm
ganze Länge L1	150 mm
Dornlänge L2	50 mm
Schaft-Ø S	10 mm
Norm	DIN 6450 C
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
Oberfläche	lackiert
Produktart	Splintentreiber