



## Splintentreiber, Normalqualität, lackiert, Spitzen-Ø D: 8mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	747000 8
GTIN	4049002002878
Artikelklasse	73U

### Beschreibung

#### Ausführung:

Starker Achtkant-Schaft mit zylindrischem Dorn. In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet. Spezielle **Schlagkopfvergütung** verhindert Absplitterungen. Tatsächlicher Ø 0,05 – 0,5 mm unter Nennmaß verhindert Verklemmen der Splintentreiber in der Bohrung.

#### Norm:

**DIN 6450.**

**Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.**

#### Werkstoff:

Normalqualität aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, lackiert.

### Technische Beschreibung

Spitzen-Ø D	8 mm
Dornlänge L2	50 mm
Schaft-Ø S	12 mm
ganze Länge L1	150 mm
Norm	DIN 6450 C
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
Oberfläche	lackiert
Produktart	Splintentreiber