



## Splintentreiber mit Handgriff, Spitzen-Ø: 4mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	746940 4
GTIN	7610733254910
Artikelklasse	73B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Starker Achtkant-Schaft mit zylindrischem Dorn. In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen. Tatsächlicher Ø 0,05 – 0,5 mm unter Nennmaß verhindert Verklemmen der Splintentreiber in der Bohrung.

#### Werkstoff:

Extra-Chrom-Vanadium-Stahl in Sonderqualität (d.h. höchstmögliche Spitzenhärte – ca. 59 HRC – bei besonderer Zähigkeit), verchromt. Handgriff mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel.

### Technische Beschreibung

Dornlänge	67 mm
Spitzen-Ø	4 mm
ganze Länge	175 mm
Griff	Kunststoffgriff mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel
Spitzenhärte	59 HRC
Ausführung Schlagkopf	speziell vergütet
Werkstoff	Extra-Chrom-Vanadium-Stahl in Sonderqualität
Oberfläche	verchromt
Produktart	Splintentreiber

