



Mechaniker-Splintentreiber, Spitzen-Ø D: 4mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 747500 4 |
| GTIN | 7610733200498 |
| Artikelklasse | 73B |

Beschreibung

Ausführung:

Aus Rundstahl, besonders schlank und handlich. Mit gekordeltem Schaft. Ganz gehärtet, spezielle **Schlagkopfvergütung** verhindert Absplitterungen. Höchstmögliche Spitzenhärte (ca. 59 HRC) bei besonderer Zähigkeit. Tatsächlicher Ø 0,05 – 0,5 mm unter Nennmaß verhindert Verklemmen der Splintentreiber in der Bohrung.

Werkstoff:

Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche verchromt.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Schaft-Ø S | 8 mm |
| ganze Länge L1 | 115 mm |
| Spitzen-Ø D | 4 mm |
| Dornlänge L2 | 30 mm |
| Spitzenhärte | 59 HRC |
| Ausführung Schlagkopf | spezielle Schlagkopfvergütung |
| Werkstoff | Extra-Chrom-Vanadium-Stahl |
| Oberfläche | verchromt |
| Produktart | Splintentreiber |