



Splintentreiber mit Handgriff, Spitzen-Ø: 6mm



Bestelldaten

Bestellnummer	746940 6
GTIN	7610733254934
Artikelklasse	73B

Beschreibung

Ausführung:

Starker Achtkant-Schaft mit zylindrischem Dorn. In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen. Tatsächlicher Ø 0,05 – 0,5 mm unter Nennmaß verhindert Verklemmen der Splintentreiber in der Bohrung.

Werkstoff:

Extra-Chrom-Vanadium-Stahl in Sonderqualität (d.h. höchstmögliche Spitzenhärte – ca. 59 HRC – bei besonderer Zähigkeit), verchromt. Handgriff mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel.

Technische Beschreibung

Spitzen-Ø	6 mm
ganze Länge	205 mm
Dornlänge	82 mm
Griff	Kunststoffgriff mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel
Spitzenhärte	59 HRC
Ausführung Schlagkopf	speziell vergütet
Werkstoff	Extra-Chrom-Vanadium-Stahl in Sonderqualität
Oberfläche	verchromt
Produktart	Splintentreiber

