



## Splintentreiber, Normalqualität, lackiert, Spitzen-Ø D: 14mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 747000 14     |
| GTIN          | 4049002021060 |
| Artikelklasse | 73U           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Starker Achtkant-Schaft mit zylindrischem Dorn. In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet. Spezielle **Schlagkopfvergütung** verhindert Absplitterungen. Tatsächlicher Ø 0,05 – 0,5 mm unter Nennmaß verhindert Verklemmen der Splintentreiber in der Bohrung.

#### Norm:

**DIN 6450.**

**Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.**

#### Werkstoff:

Normalqualität aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, lackiert.

### Technische Beschreibung

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Spitzen-Ø D    | 14 mm                         |
| ganze Länge L1 | 150 mm                        |
| Dornlänge L2   | 50 mm                         |
| Schaft-Ø S     | 16 mm                         |
| Norm           | DIN 6450 C                    |
| Werkstoff      | Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl |
| Oberfläche     | lackiert                      |
| Produktart     | Splintentreiber               |