



Splintentreiber, Sonderqualität verchromt, Spitzen-Ø D: 10mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 746900 10 |
| GTIN | 7610733005321 |
| Artikelklasse | 73B |

Beschreibung

Ausführung:

Starker Achtkant-Schaft mit zylindrischem Dorn. In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet. Spezielle **Schlagkopfvergütung** verhindert Absplitterungen. Tatsächlicher Ø 0,05 – 0,5 mm unter Nennmaß verhindert Verklemmen der Splintentreiber in der Bohrung.

Sonderqualität, das heißt höchstmögliche Spitzenhärte – ca. 59 HRC – bei besonderer Zähigkeit.

Werkstoff:

Sonderqualität aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|---|
| Dornlänge L2 | 70 mm |
| ganze Länge L1 | 200 mm |
| Schaft-Ø S | 14 mm |
| Spitzen-Ø D | 10 mm |
| Spitzenhärte | 59 HRC |
| Werkstoff | Sonderqualität aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl |
| Oberfläche | verchromt |
| Produktart | Splintentreiber |

