



## Splintentreiber, Sonderqualität pulverbeschichtet, Spitzen-Ø D: 6mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	746920 6
GTIN	7610733243471
Artikelklasse	73B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Starker Achtkant-Schaft mit zylindrischem Dorn. In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet. Spezielle **Schlagkopfvergütung** verhindert Absplitterungen. Tatsächlicher Ø 0,05 – 0,5 mm unter Nennmaß verhindert Verklemmen der Splintentreiber in der Bohrung.

**Sonderqualität**, das heißt höchstmögliche Spitzenhärte – ca. 59 HRC – bei besonderer Zähigkeit.

#### Werkstoff:

Sonderqualität aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt und pulverbeschichtet.

### Technische Beschreibung

Dornlänge L2	40 mm
Spitzen-Ø D	6 mm
ganze Länge L1	150 mm
Schaft-Ø S	10 mm
Spitzenhärte	59 HRC
Werkstoff	Sonderqualität aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt, pulverbeschichtet
Produktart	Splintentreiber

